

Ficha técnica

## CY013

### CYANO ADHESIVE EXPRESS

Ciano exprés

29-07-2024 / V 1

#### Descripción

CY013 es un adhesivo líquido monocomponente a base de cianoacrilato de etilo. El adhesivo está adaptado para un curado muy rápido sobre elastómeros. El contacto del adhesivo con la humedad acelera el curado en cuestión de segundos.



#### Características y Beneficios

- Fraguado extremadamente rápido sobre elastómeros EPDM.
- Pegamento sin disolventes.
- Pegamento multimaterial.
- Preparación de las superficies: los soportes deben estar limpios y secos. Las superficies que deben encolarse deben desengrasarse con el limpiador AA401.
- Mayor durabilidad y resistencia de los encolados.

#### Finalidad de uso

CY013 permite el encolado instantáneo de metales ferrosos y no ferrosos, así como de materiales sintéticos y elastómeros.

#### Caducidad

12 meses

#### Almacenamiento

En su envase original cerrado, en un lugar fresco (+5°C), protegido de los rayos UV.

#### Información técnica

Resistencia al cizallamiento (en seco)	11-20 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y +30°C (idealmente entre +15°C y +25°C).

#### Preparación

Temperatura de aplicación: temperatura ambiente comprendida entre +20 °C y +24 °C. Fuera de este intervalo de temperatura, cambia la viscosidad del producto, por lo que variarán los resultados deseados y obtenidos.

Preparación de las superficies: los soportes deben estar limpios y secos. Las superficies que deben encolarse deben desengrasarse con el limpiador AA401.

Ficha técnica

## CY013

### CYANO ADHESIVE EXPRESS

#### Aplicación

Deposite una pequeña cantidad de pegamento en la superficie del soporte: una gota es suficiente.

Aplique los soportes unos sobre otros y ejerza inmediatamente una presión manual para que el pegamento se expanda correctamente.

No recolocan nunca los soportes, ya que la reticulación se realiza en unos segundos.

#### Limpieza de herramientas

Antes de la reticulación, el adhesivo puede eliminarse con el limpiador AA404. Si el adhesivo está reticulado, sólo puede limpiarse por medios mecánicos (por ejemplo, cuchilla de afeitar o cúter).

#### Por favor, tenga en cuenta

El tapón incluye una "aguja" de plástico que permite taponar el frasco de forma estanca al aire, evitando así el secado del pegamento al salir del frasco. Este sistema evita tener que utilizar una aguja para abrir el frasco o tijeras para recortar el tubo cada vez que se quiera utilizar el pegamento.

#### Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

#### Precauciones de salud y seguridad

Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

#### Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.

Ficha técnica

# CY013

## CYANO ADHESIVE EXPRESS

### Certificación

