

Ficha técnica

## CY011

### CYANO ADHESIVE

Ciano instantáneo

29-07-2024 / V 1

#### Descripción

Adhesivo de cianoacrilato de base etilica, monocomponente y sin disolventes. Cura bajo la acción catalítica de la humedad (por ejemplo, del aire).



#### Características y Beneficios

- Adhesivo sin disolvente, gracias a la triple destilación realizada durante el proceso de producción.
- Adhesivo multi materiales.
- Polivalente y rápido: pegado en segundos.
- Encolados con durabilidad y resistencia aumentadas.
- Tapón con aguja.
- Mayor resistencia y durabilidad de las juntas.

#### Finalidad de uso

CY011 permite el encolado rápido de una gran variedad de metales, plásticos (salvo PP, PE, PTFE y silicona), elastómeros, vidrio, piedra, porcelana, madera y PVC. En la carpintería, permite el encolado de las juntas EPDM y de las conteras.

#### Embalaje

CY011 se presenta en cajas de 10 frascos de 20 g o de 20 frascos de 20 g.

#### Caducidad

12 meses

#### Almacenamiento

En su envase original cerrado, en un lugar fresco (+5°C), protegido de los rayos UV

#### Información técnica

Densidad	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia al cizallamiento (en seco)	10-20 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y +30°C (idealmente entre +15°C y +25°C).
Resistencia a la tracción	8-10 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia al calor	-55°C a +95°C

Ficha técnica

**CY011**

**CYANO ADHESIVE**

### Información técnica

Color	Transparente
-------	--------------

### Preparación

Temperatura de aplicación: temperatura ambiente comprendida entre +20 °C y +24 °C. Fuera de este intervalo de temperatura, cambia la viscosidad del producto, por lo que variarán los resultados deseados y obtenidos.

Preparación de las superficies: los soportes deben estar limpios y secos. Las superficies que deben encolarse deben desengrasarse con el limpiador AA401.

### Aplicación

Deposite una pequeña cantidad de pegamento en la superficie del soporte: una gota es suficiente.

Aplique los soportes unos sobre otros y ejerza inmediatamente una presión manual para que el pegamento se expanda correctamente.

No recoloque nunca los soportes, ya que la reticulación se realiza en unos segundos.

### Limpieza de herramientas

Antes de la reticulación, el adhesivo puede eliminarse con el limpiador AA404. Si el adhesivo está reticulado, sólo puede limpiarse por medios mecánicos (por ejemplo, cuchilla de afeitar o cúter). "Antes de la reticulación, el adhesivo puede retirarse con el limpiador AA404. Si el adhesivo está reticulado, sólo puede limpiarse por medios mecánicos (por ejemplo, cuchilla de afeitar o cúter).

### Por favor, tenga en cuenta

El tapón incluye una "aguja" de plástico que permite tapar el frasco de forma estanca al aire, evitando así el secado del pegamento al salir del frasco. Este sistema evita tener que utilizar una aguja para abrir el frasco o tijeras para recortar el tubo cada vez que se quiera utilizar el pegamento.

### Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

### Precauciones de salud y seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

Ficha técnica

## **CY011**

### **CYANO ADHESIVE**

#### **Servicio técnico**

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.



Tremco CPG Iberia SLU  
Ronda Maiols, 1. Edificio  
BMC. Local 135-137  
08192 Sant Quirze del  
Vallès, Barcelona  
España  
T: +34 937197005